

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Μονά πιεστικά συγκροτήματα/ Με αντλίες Lowara BG - HM και Genyo ή πιεστικά δοχεία

Τύπος	HP	Τιμή με Genyo	Τιμή με 25 lt σφαιρικό	Τιμή με 25 lt οριζόντιο	Τιμή με 60 lt οριζόντιο	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
						m ³ /h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9	4,2
BGM 7	1	279.00	272.00	300.00	370.00	Μ.Υ.Σ.	45,4	38,1	34,8	31,7	28,6	25,6		
BGM 9	1,2	301.00	294.00	322.00	392.00		49,6	41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6	
BGM 11	1,5	362.00	355.00	383.00	453.00		53,2	45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	31,9	30,3

Τύπος	HP	Τιμή με Genyo	Τιμή με 25 lt σφαιρικό	Τιμή με 25 lt οριζόντιο	Τιμή με 60 lt οριζόντιο	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
						m ³ /h	0	0,7	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
1HM04P	0,7	355.00	348.00	376.00	446.00	Μ.Υ.Σ.	44,0	39,3	37,2	34,4	31,1	27,4	23,3	19,9
1HM05P	0,7	375.00	368.00	396.00	466.00		54,0	47,8	45,1	41,4	37,2	32,4	27,3	23,1
1HM06P	1	411.00	404.00	432.00	502.00		67,1	60,1	57,0	52,8	48,0	42,4	36,3	31,1
							0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
3HM04P	0,7	376.00	369.00	397.00	467.00		45,5	40,3	37,5	34,2	30,3	26,2	21,8	15,9
3HM05P	1	406.00	399.00	427.00	497.00		58,4	52,5	49,4	45,5	40,9	35,8	30,3	22,8
3HM06P	1,3	425.00	418.00	446.00	516.00		70,2	63,0	59,2	54,4	48,9	42,8	36,2	27,2
							0	2,4	3,2	4,0	4,7	5,5	6,3	7,2
5HM04P	1	426.00	419.00	447.00	517.00		47,6	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2
5HM05P	1,3	459.00	452.00	480.00	550.00		59,4	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16,0
5HM06P	1,5	584.00	577.00	605.00	675.00		72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8

Παρατηρήσεις:

- Τα συγκροτήματα παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα προς λειτουργία.
- Οι τιμές των πιεστικών συγκροτημάτων με Genyo, είναι υπολογισμένες με τον τύπο Genyo 8A που περιλαμβάνει καλώδια σύνδεσης και φιλς. Κατά την παραγγελία διευκρινίστε τον επιθυμητό τύπο (F12, F15, F22) ανάλογα της επιθυμητής πίεσης εκκίνησης (1,2 bar, 1,5 bar, 2,2 bar).
- Τα πιεστικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν πιεσοστάτες με καλώδιο και φιλς.
- Επιβάρυνση για διαφορικό πιεσοστάτη οθόνης Ranco χαμηλής πίεσης: 34,70€ .
- Επιβάρυνση για κιτ Aqua Stor πρίζας:
 - 1" : 61,00€
 - 1¼": 74,00€
- Για επιπλέον εξαρτήματα συμβουλευτείτε τις σελίδες παρελκομένων.

Δημιουργήστε το δικό σας πιεστικό με τη βοήθεια των οδηγών σύνθεσης του e-pumps.gr



Σημειώσεις:

Στην εγκατάσταση θα απαιτηθούν διάφορα μικροεξαρτήματα για τη στήριξη του συγκροτήματος και τη σύνδεσή του στο ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο.